

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9888.500

## CS Toptec

상태: 2026. 6. 2 (원천: [rittal.com/kr-ko](http://rittal.com/kr-ko))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9888.500 - CS Toptec

100 mm 운반 베이스와 사방에 돌출형 빗물 차단 루프가 장착된 옥외용 인클로저. 측면 패널, 후면 패널, 도어 전체가 외부에서 한 겹 더 덧대져 있으며 일체형 TS 8 프레임을 내부 설치용으로 사용할 수 있음.



## 특징

주문 번호	CS 9888.500
버전	컷아웃 없음
제품 설명	100 mm 운반 베이스와 사방에 돌출형 빗물 차단 루프가 장착된 옥외용 인클로저. 측면 패널, 후면 패널, 도어 전체가 외부에서 한 겹 더 덧대져 있으며 일체형 TS 8 프레임을 내부 설치용으로 사용할 수 있음.
재료	인클로저 프레임: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 평면 구성품과 베이스 트림패널: 알루미늄, AlMg3 빗물 차단 루프: 알루미늄
표면 처리	분체 코팅 자외선에 강한 순수 폴리에스터
색상	RAL 7035

## 특징

제공 범위	<p>이중 패널 구조 옥외용 인클로저, 일체형으로 사전 조립</p> <p>루프와 바닥 프레임에 25mm 시스템 드릴 구멍이 있고 2개의 조립 레벨이 있는 수직 섹션이 포함된 인클로저 프레임</p> <p>도어 스톱퍼, 스윙식 레버 손잡이, 세미 실린더, 잠금장치 BJ 20027가 있는 전면 도어</p> <p>좌/우 측면 패널</p> <p>후면 패널</p> <p>빗물 차단 루프</p> <p>전면과 후면에 스크류로 고정된 글랜드 플레이트와 트림패널이 있는 베이스</p>
치수	<p>폭: 800 mm</p> <p>높이: 1,800 mm</p> <p>깊이: 800 mm</p>
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
보호 등급 NEMA	<p>NEMA 3R</p> <p>NEMA 12</p>
IK 코드	IK10
참고 사항	<p>모든 평면 구성품이 두 겹으로 되어 있고 접지되어 있음(내부 패널 위에 외부 패널 설치)</p> <p>CS Toptec은 실외 영역에서 프로젝트 솔루션을 위한 기본임. 다음 주문 번호로 문의 가능: 단일 설치의 경우 : 9774.099, 열반 설치의 경우: 9774.005</p>
기본 재료	알루미늄
포장 단위	1 개
순 중량	112.5 kg
총 무게	117.5 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC000261

## 특징

---

ECLASS 8.0

27180101

---

제품 설명

CS TopTec Enclosure WHD: 800x1800x800 mm closed

## 승인

---

설명

적합성 인증