Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AE 1001.600

Компактные распределительные шкафы AE

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AE 1001.600 - Компактные распределительные шкафы AE Нержавеющая сталь

Компактный распределительный шкаф АЕ из нержавеющей стали, вкл. монтажную панель.

Функции

Арт. №	AE 1001.600
Материал	Корпус: Нержавеющая сталь
	Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана
	по периметру
	Монтажная панель: листовая сталь
	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA
	< 0,8 MKM
	Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки	Корпус и дверь(и):
	Монтажная панель
	Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60	IP 66
529	
ІК-код	IK08
Размер	Ширина: 200 мм
	Высота: 300 мм
	Глубина: 120 мм
Размеры монтажной панели (Ш	162 мм х 275 мм
x B)	
Кол-во дверей	1
Количество замков	1

© Rittal 2025

Функции

Замок	Исполнение замка: Замки
	Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
	Основной материал
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.56
Gross weight	3.76
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177583931
E-Number Sweden	E3404508
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3