

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1010.500

Компактные распределительные шкафы AE

Состояние: 21.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1010.500 - Компактные распределительные шкафы AE Нержавеющая сталь

Компактный распределительный шкаф AE из нержавеющей стали, вкл. монтажную панель.

Функции

Арт. №	AE 1010.500
Материал	Корпус: Нержавеющая сталь Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки	Корпус и дверь(и): Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 600 мм Глубина: 210 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	549 мм x 570 мм
Кол-во дверей	1
Количество замков	2

Функции

Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм Material lock: Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	22,325 kg
Gross weight	23,5 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	AE компактный распределительный шкаф, ШВГ: 600x600x210 мм, нержавеющая сталь, 1.4404, с монтажной панелью, однодверный, два поворотных замка

Одобрения

Одобрения	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK