


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AE 1014.600**

**Компактные распределительные  
шкафы AE**

Состояние: 15.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1014.600 - Компактные распределительные шкафы AE Нержавеющая сталь

Компактный распределительный шкаф AE из нержавеющей стали, вкл. монтажную панель.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	AE 1014.600
Материал	Корпус: Нержавеющая сталь Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки	Корпус и дверь(и): Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA	NEMA 4X
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 760 мм Высота: 760 мм Глубина: 300 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	704 мм x 730 мм
Кол-во дверей	1
Количество замков	2

## ФУНКЦИИ

Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм Material lock: Цинковое литье под давлением, никелировка
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	40.4
Gross weight	42.5
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177000520
E-Number Sweden	E3404422
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Одобрения

Одобрения	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK