


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AE 1015.600**

**Компактные распределительные шкафы AE**

Состояние: 20.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1015.600 - Компактные распределительные шкафы AE Нержавеющая сталь

Компактный распределительный шкаф AE из нержавеющей стали, вкл. монтажную панель.

## Функции

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Арт. №                           | AE 1015.600  |
| Материал                         | Корпус: Нержавеющая сталь<br>Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру<br>Монтажная панель: листовая сталь<br>Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
| Поверхность                      | Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм<br>Монтажная панель: оцинкованная  |
| Комплект поставки                | Корпус и дверь(и):<br>Монтажная панель<br>Замок: двойная бородка 3 мм  |
| Степень защиты NEMA              | NEMA 4X  |
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | IP 66  |
| IK-код                           | IK08   |
| Размер                           | Ширина: 400 мм<br>Высота: 500 мм<br>Глубина: 210 мм  |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 354 мм x 475 мм  |
| Кол-во дверей                    | 1  |
| Количество замков                | 2  |

## Функции

|                   |   |
|-------------------|---|
| Замок             | Исполнение замка: Замки<br>Количество замков: 2<br>Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм<br>Material lock: Цинковое литье под давлением, никелировка |
| Основной материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)   |
| Упаковка          | 1 шт.   |
| Вес нетто         | 12,65 kg  |
| Gross weight      | 12,9 kg   |
| Код ТНВЭД         | 94032080  |
| ETIM 9            | EC000261  |
| ETIM 8            | EC000261  |
| ECLASS 8.0        | 27180101  |
| Описание продукта | AE компактный распределительный шкаф, ШВГ: 400x500x210 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный, два поворотных замка          |

## Одобрения

|            |   |
|------------|---|
| Одобрения  | DNV<br>UL + C-UL (listed)                                 |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |