#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AE 1018.600

# Компактные распределительные шкафы AE

Состояние: 29.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### AE 1018.600 - Компактные распределительные шкафы AE Нержавеющая сталь

Компактный распределительный шкаф АЕ из нержавеющей стали, вкл. монтажную панель.

#### Функции

Арт. №	AE 1018.600
Материал	Корпус: Нержавеющая сталь
	Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана
	по периметру
	Монтажная панель: листовая сталь
	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA
	< 0,8 мкм
	Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки	Корпус и дверь(и):
	Монтажная панель
	Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60	IP 55
529	
ІК-код	IK08
Размер	Ширина: 1.000 мм
	Высота: 1.000 мм
	Глубина: 300 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	939 мм х 955 мм
Кол-во дверей	2
Количество замков	2

© Rittal 2025

# Функции

Замок	Исполнение замка: Замки
	Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
	Основной материал
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	65.4
Gross weight	67
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177000650
E-Number Sweden	E3404428
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Одобрения

Одобрения	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3