




# AE 1031.500 - Компактные распределительные шкафы AE

Enclosure with door of sheet steel, spray-finished with mounting plate and gland plate in the base



## Функции

Арт. №	AE 1031.500
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
ИК-код	IK08
Размер	Ширина: 380 мм Высота: 300 мм Глубина: 210 мм
Толщина материала двери	1,5 мм

## Функции

Толщина материала корпуса	1,38 мм
Толщина материала монтажной панели	2 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	334 мм x 275 мм
Кол-во дверей	1
Сменная навеска двери	да
Количество замков	1
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Фланш-панель	Размер: 3 Кол-во: 1
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	7,757 kg
Gross weight	8,16 kg
Код ТНВЭД	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	АЕ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 380x300x210 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный, один поворотный замок

## Одобрения

Одобрения	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK