

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AE 1033.500**

**Компактные распределительные  
шкафы AE**

Состояние: 25.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# AE 1033.500 - Компактные распределительные шкафы AE

Enclosure with door of sheet steel, spray-finished with mounting plate and gland plate in the base

## Функции

Арт. №	AE 1033.500
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 300 мм Глубина: 210 мм
Толщина материала двери	1,5 мм
Толщина материала корпуса	1,38 мм
Толщина материала монтажной панели	2 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	254 мм x 275 мм

## ФУНКЦИИ

Кол-во дверей	1
Сменная навеска двери	да
Количество замков	1
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Фланш-панель	Кол-во: 1
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	6.533
Gross weight	6.878
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177252004
E-Number Sweden	E3404605
ECLASS 8.0	27180101

## Одобрения

Одобрения	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK