Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





АХ 1037.000 Базовый шкаф АХ, листовая сталь

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




АХ 1037.000 - Базовый шкаф АХ, листовая сталь

System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф АХ из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.







Функции

Арт. №	AX 1037.000
Преимущества	More interior installation options thanks to integral enclosure locators on a 25 mm system pitch pattern combined with the interior installation rail and our diverse range of system accessorie Maintains the protection category (UL approval) by mounting the interior installation rail with no drilling required. Base configuration rail provides additional mounting level and increased load capacity
	Simple planning and configuration with the Rittal RiPanel configurator
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035

© Rittal 2025

Функции

Комплект поставки	Корпус и дверь(и):
	Фланш-панель(и) в основании корпуса
	Монтажная панель
	Перфорированная рейка двери
	Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 4
	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 4
	Type 12
ІК-код	IK10
Размер	Ширина: 400 мм
	Высота: 800 мм
	Глубина: 300 мм
Толщина материала двери	2 мм
Толщина материала корпуса	1,5 мм
Толщина материала монтажной панели	2,5 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	345 мм х 775 мм
Кол-во дверей	1
Сменная навеска двери	да
Количество замков	2
Замок	Исполнение замка: Замки
	Количество замков: 2
	Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Фланш-панель	Размер: 5

© Rittal 2025 3

Функции

Листовая сталь 1 шт.
1 m±
тшт.
24.271
24.9
87 kg CO2 eq (Cat B)
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
94032080
4028177813298
E3465139
EC000261
EC000261
27180101

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK
	PCF-declaration

© Rittal 2025