

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1045.000

Базовый шкаф AX, листовая сталь

Состояние: 09.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1045.000 - Базовый шкаф AX, листовая сталь

System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.



Функции

| | |
|--------------|---|
| Арт. № | AX 1045.000 |
| Преимущества | <p>More interior installation options thanks to integral enclosure locators on a 25 mm system pitch pattern combined with the interior installation rail and our diverse range of system accessories</p> <p>Maintains the protection category (UL approval) by mounting the interior installation rail with no drilling required.</p> <p>Base configuration rail provides additional mounting level and increased load capacity</p> <p>Simple planning and configuration with the Rittal RiPanel configurator</p> |
| Материал | <p>Корпус: листовая сталь</p> <p>Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру</p> |
| Поверхность | <p>Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное</p> <p>Монтажная панель: оцинкованная</p> |
| Цвет | RAL 7035 |

Функции

| | |
|------------------------------------|---|
| Комплект поставки | Корпус и дверь(и): Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Перфорированная рейка двери Замок: двойная бородка 3 мм |
| Степень защиты NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 66 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| ИК-код | IK10 |
| Размер | Ширина: 400 мм Высота: 500 мм Глубина: 210 мм |
| Толщина материала двери | 1,5 мм |
| Толщина материала корпуса | 1,25 мм |
| Толщина материала монтажной панели | 2 мм |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 350 мм x 475 мм |
| Кол-во дверей | 1 |
| Сменная навеска двери | да |
| Количество замков | 2 |
| Замок | Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм |
| Фланш-панель | Размер: 2 Кол-во: 1 |

Функции

| | |
|-------------------------------|---|
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 12 kg |
| Gross weight | 12,14 kg |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 50,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Описание продукта | АХ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 400x500x210 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный, два поворотных замка |

Одобрения

| | |
|------------|--|
| Одобрения | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация производителя Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK PCF-declaration |