

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1057.500

Компактные распределительные шкафы AE

Состояние: 06.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1057.500 - Компактные распределительные шкафы AE

Enclosure with door of sheet steel, spray-finished with mounting plate and gland plate in the base

Функции

Арт. №	AE 1057.500
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
ИК-код	IK08
Размер	Ширина: 500 мм Высота: 700 мм Глубина: 250 мм
Толщина материала двери	2 мм
Толщина материала корпуса	1,5 мм
Толщина материала монтажной панели	2,5 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	449 мм x 670 мм

Функции

Кол-во дверей	1
Сменная навеска двери	да
Количество замков	2
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Фланш-панель	Размер: 4 Кол-во: 1
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	24,25 kg
Gross weight	24,5 kg
Код ТНВЭД	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	АЕ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 500x700x250 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный, два поворотных замка

Одобрения

Одобрения	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK