#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AE 1060.500

# Компактные распределительные шкафы AE

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## AE 1060.500 - Компактные распределительные шкафы AE

Enclosure with door of sheet steel, spray-finished with mounting plate and gland plate in the base

#### Функции

Арт. №	AE 1060.500
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
ІК-код	IK08
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 600 мм Глубина: 210 мм
Толщина материала двери	1,75 мм
Толщина материала корпуса	1,38 мм
Толщина материала монтажной панели	2,5 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	549 мм х 570 мм

© Rittal 2025

### Функции

Кол-во дверей	1
Сменная навеска двери	да
Количество замков	2
Замок	Исполнение замка: Замки
	Количество замков: 2
	Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Фланш-панель	Размер: 5
	Кол-во: 1
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	20.418
Gross weight	22.5
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177252103
E-Number Sweden	E3404614
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

### Одобрения

Одобрения	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3