


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**АХ 1095.000**

**Базовый шкаф АХ, листовая  
сталь**

Состояние: 17.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 1095.000 - Базовый шкаф AX, листовая сталь

System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.



## ФУНКЦИИ

|              |   |
|--------------|---|
| Арт. №       | AX 1095.000   |
| Преимущества | <p>More interior installation options thanks to integral enclosure locators on a 25 mm system pitch pattern combined with the interior installation rail and our diverse range of system accessories</p> <p>Maintains the protection category (UL approval) by mounting the interior installation rail with no drilling required.</p> <p>Base configuration rail provides additional mounting level and increased load capacity</p> <p>Simple planning and configuration with the Rittal RiPanel configurator</p> |
| Материал     | <p>Корпус: листовая сталь</p> <p>Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру</p>  |
| Поверхность  | <p>Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное</p> <p>Монтажная панель: оцинкованная</p>   |
| Цвет         | RAL 7035  |

# ФУНКЦИИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Комплект поставки                  | Корпус и дверь(и):<br>Фланш-панель(и) в основании корпуса<br>Монтажная панель<br>Перфорированная рейка двери<br>Замок: двойная бородка 3 мм |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529  | IP 55   |
| Type rating согл. UL 50E           | Type 1<br>Type 12   |
| IK-код                             | IK10  |
| Размер                             | Ширина: 800 мм<br>Высота: 400 мм<br>Глубина: 300 мм   |
| Толщина материала двери            | 2 мм  |
| Толщина материала корпуса          | 1,5 мм  |
| Толщина материала монтажной панели | 2 мм  |
| Размеры монтажной панели (Ш x В)   | 750 мм x 375 мм   |
| Кол-во дверей                      | 2   |
| Количество замков                  | 2   |
| Замок                              | Исполнение замка: Замки<br>Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм   |
| Фланш-панель                       | Размер: 5<br>Кол-во: 2  |
| Основной материал                  | Листовая сталь  |
| Упаковка                           | 1 шт.   |
| Вес нетто                          | 24,577 kg   |
| Gross weight                       | 24,889 kg   |
| Код ТНВЭД                          | 94032080  |
| ETIM 9                             | EC000261  |

# ФУНКЦИИ

|                   |  |
|-------------------|--|
| ETIM 8            | EC000261   |
| ECLASS 8.0        | 27180101   |
| Описание продукта | AX compact enclosure, WxHxD: 800x400x300 mm, sheet steel, with mounting plate, two-door, two cam locks |

# Одобрения

|            |   |
|------------|---|
| Одобрения  | UL + C-UL (listed)  |
| Объяснения | Декларация производителя<br>Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |