## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# АХ 1095.000 Базовый шкаф АХ, листовая сталь

Состояние: 02.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### АХ 1095.000 - Базовый шкаф АХ, листовая сталь

System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф АХ из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.







#### Функции

Арт. №	AX 1095.000
Преимущества	More interior installation options thanks to integral enclosure
	locators on a 25 mm system pitch pattern combined with the
	interior installation rail and our diverse range of system accessories
	Maintains the protection category (UL approval) by mounting the
	interior installation rail with no drilling required.
	Base configuration rail provides additional mounting level and
	increased load capacity
	Simple planning and configuration with the Rittal RiPanel
	configurator
Материал	Корпус: листовая сталь
	Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по
	периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие,
	структурное
	Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035

© Rittal 2025

## Функции

Комплект поставки	Корпус и дверь(и): Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Перфорированная рейка двери Замок: двойная бородка 3 мм	
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55	
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12	
ІК-код	IK10	
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 400 мм Глубина: 300 мм	
Толщина материала двери	2 мм	
Толщина материала корпуса	1,5 мм	
Толщина материала монтажной панели	2 мм	
Размеры монтажной панели (Ш x B)	750 мм х 375 мм	
Кол-во дверей	2	
Количество замков	2	
Замок	Исполнение замка: Замки Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм	
Фланш-панель	Размер: 5 Кол-во: 2	
Основной материал	Листовая сталь	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	24.577	
Gross weight	24.889	
Код ТНВЭД	94032080	
EAN	4028177995246	

© Rittal 2025 3

## Функции

ETIM 9	EC000261	
ETIM 8	EC000261	
ECLASS 8.0	27180101	

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Степень защиты
Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025