


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1095.000

**Базовый шкаф AX, листовая
сталь**

Состояние: 07.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1095.000 - Базовый шкаф AX, листовая сталь

System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.



Функции

| | |
|--------------|---|
| Арт. № | AX 1095.000 |
| Преимущества | <p>More interior installation options thanks to integral enclosure locators on a 25 mm system pitch pattern combined with the interior installation rail and our diverse range of system accessories</p> <p>Maintains the protection category (UL approval) by mounting the interior installation rail with no drilling required.</p> <p>Base configuration rail provides additional mounting level and increased load capacity</p> <p>Simple planning and configuration with the Rittal RiPanel configurator</p> |
| Материал | <p>Корпус: листовая сталь</p> <p>Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру</p> |
| Поверхность | <p>Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное</p> <p>Монтажная панель: оцинкованная</p> |
| Цвет | RAL 7035 |

Функции

| | |
|------------------------------------|---|
| Комплект поставки | Корпус и дверь(и): Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Перфорированная рейка двери Замок: двойная бородка 3 мм |
| Степень защиты IP согл. EN 60529 | IP 55 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-код | IK10 |
| Размер | Ширина: 800 мм Высота: 400 мм Глубина: 300 мм |
| Толщина материала двери | 2 мм |
| Толщина материала корпуса | 1,5 мм |
| Толщина материала монтажной панели | 2 мм |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 750 мм x 375 мм |
| Кол-во дверей | 2 |
| Количество замков | 2 |
| Замок | Исполнение замка: Замки Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм |
| Фланш-панель | Размер: 5 Кол-во: 2 |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 24,577 kg |
| Gross weight | 24,889 kg |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |

Функции

| | |
|-------------------|--|
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Описание продукта | AX compact enclosure, WxHxD: 800x400x300 mm, sheet steel, with mounting plate, two-door, two cam locks |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация производителя Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |
