

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1110.000

Базовый шкаф AX, листовая сталь

Состояние: 21.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1110.000 - Базовый шкаф AX, листовая сталь

System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.



Функции

Арт. №	AX 1110.000
Преимущества	<p>More interior installation options thanks to integral enclosure locators on a 25 mm system pitch pattern combined with the interior installation rail and our diverse range of system accessories</p> <p>Maintains the protection category (UL approval) by mounting the interior installation rail with no drilling required.</p> <p>Base configuration rail provides additional mounting level and increased load capacity</p> <p>Simple planning and configuration with the Rittal RiPanel configurator</p>
Материал	<p>Корпус: листовая сталь</p> <p>Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру</p>
Поверхность	<p>Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное</p> <p>Монтажная панель: оцинкованная</p>
Цвет	RAL 7035

Функции

Комплект поставки	Корпус и дверь(и): Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Перфорированная рейка двери Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 55
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
ИК-код	IK10
Размер	Ширина: 1.000 мм Высота: 1.000 мм Глубина: 300 мм
Толщина материала двери	2 мм
Толщина материала корпуса	1,5 мм
Толщина материала монтажной панели	2,5 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	945 мм x 975 мм
Кол-во дверей	2
Сменная навеска двери	да
Количество замков	2
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Фланш-панель	Размер: 6 Кол-во: 2
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	64,5 kg

Функции

Gross weight	65 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	213,84 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	АХ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 1000x1000x300 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двухдверный, два поворотных замка

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Степень защиты
Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK PCF-declaration