Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





АХ 1112.000 Базовый шкаф АХ, листовая сталь

Состояние: 31.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




АХ 1112.000 - Базовый шкаф АХ, листовая сталь

System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф АХ из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.







Функции

Арт. №	AX 1112.000	
Преимущества	More interior installation options thanks to integral enclosure locators on a 25 mm system pitch pattern combined with the interior installation rail and our diverse range of system accessories Maintains the protection category (UL approval) by mounting the interior installation rail with no drilling required. Base configuration rail provides additional mounting level and increased load capacity Simple planning and configuration with the Rittal RiPanel configurator	
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру	
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная	
Цвет	RAL 7035	

© Rittal 2025

Функции

Комплект поставки	Корпус и дверь(и): Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Перфорированная рейка двери Замок: двойная бородка 3 мм	
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55	
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12	
ІК-код	IK10	
Размер	Ширина: 1.200 мм Высота: 400 мм Глубина: 300 мм	
Толщина материала двери	2 мм	
Толщина материала корпуса	1,5 мм	
Толщина материала монтажной панели	2,5 мм	
Размеры монтажной панели (Ш x B)	1.145 мм х 375 мм	
Кол-во дверей	2	
Количество замков	2	
Замок	Исполнение замка: Замки Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм	
Фланш-панель	Размер: 7 Кол-во: 2	
Основной материал	Листовая сталь	
Упаковка	1 шт.	
Вес нетто	34.891	
Gross weight	35.333	
Код ТНВЭД	94032080	
EAN	4028177995260	

© Rittal 2025 3

Функции

ETIM 9	EC000261	
ETIM 8	EC000261	
ECLASS 8.0	27180101	

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Степень защиты
Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025