#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AE 1114.500

# Компактные распределительные шкафы AE

Состояние: 11.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## AE 1114.500 - Компактные распределительные шкафы AE

Enclosure with door of sheet steel, spray-finished with mounting plate and gland plate in the base

#### Функции

Арт. №	AE 1114.500
Материал	Корпус: листовая сталь
	Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие,
	структурное
	Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый
	Фланш-панель(и) в основании корпуса
	Монтажная панель
	Замок: двойная бородка 3 мм
	3-точечная запор
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
ІК-код	IK08
Размер	Ширина: 1.000 мм
	Высота: 1.400 мм
	Глубина: 300 мм
Толщина материала двери	2 мм
Толщина материала корпуса	1,5 мм
Толщина материала монтажной панели	3 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	940 мм х 1.355 мм

© Rittal 2025

### Функции

Кол-во дверей	2
Замок	Исполнение замка: 3-точечная запор
	Количество замков: 1
	Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Фланш-панель	Размер: 4
	Кол-во: 2
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	87.4
Gross weight	92
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177252400
E-Number Sweden	E3404621
ECLASS 8.0	27180101

## Одобрения

Одобрения	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3