


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1114.500

Компактные распределительные шкафы AE

Состояние: 06.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1114.500 - Компактные распределительные шкафы AE

Enclosure with door of sheet steel, spray-finished with mounting plate and gland plate in the base

Функции

Арт. №	AE 1114.500
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм 3-точечная запор
Степень защиты NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 55
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 1.000 мм Высота: 1.400 мм Глубина: 300 мм
Толщина материала двери	2 мм
Толщина материала корпуса	1,5 мм
Толщина материала монтажной панели	3 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	940 мм x 1.355 мм

Функции

Кол-во дверей	2
Замок	Исполнение замка: 3-точечная запор Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Фланш-панель	Размер: 4 Кол-во: 2
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	87,4 kg
Gross weight	92 kg
Код ТНВЭД	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	АЕ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 1000x1400x300 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, двудверный, 3-точечная система замков

Одобрения

Одобрения	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK