## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# АХ 1116.000 Базовый шкаф АХ, листовая сталь

Состояние: 20.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## АХ 1116.000 - Базовый шкаф АХ, листовая сталь

System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф АХ из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.







#### Функции

| Арт. №       | AX 1116.000   |
|--------------|---|
| Преимущества | More interior installation options thanks to integral enclosure locators on a 25 mm system pitch pattern combined with the interior installation rail and our diverse range of system accessories Maintains the protection category (UL approval) by mounting the interior installation rail with no drilling required.  Base configuration rail provides additional mounting level and increased load capacity  Simple planning and configuration with the Rittal RiPanel configurator |
| Материал     | Корпус: листовая сталь<br>Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по<br>периметру  |
| Поверхность  | Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное<br>Монтажная панель: оцинкованная  |
| Цвет         | RAL 7035  |

© Rittal 2025

## Функции

| Комплект поставки                     | Корпус и дверь(и):<br>Фланш-панель(и) в основании корпуса<br>Монтажная панель<br>Перфорированная рейка двери<br>Замок: двойная бородка 3 мм |
|---------------------------------------|---|
| Степень защиты NEMA                   | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| Степень защиты IP согл. EN 60<br>529  | IP 55   |
| Type rating согл. UL 50E              | Type 1<br>Type 12   |
| ІК-код                                | IK10  |
| Размер                                | Ширина: 1.200 мм<br>Высота: 1.200 мм<br>Глубина: 400 мм   |
| Толщина материала двери               | 2 мм  |
| Толщина материала корпуса             | 1,5 мм  |
| Толщина материала монтажной<br>панели | 2,5 мм  |
| Размеры монтажной панели (Ш x B)      | 1.145 мм х 1.175 мм   |
| Кол-во дверей                         | 2   |
| Сменная навеска двери                 | да  |
| Замок                                 | Исполнение замка: 3-точечная запор<br>Количество замков: 1<br>Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм  |
| Фланш-панель                          | Размер: 7<br>Кол-во: 2  |
| Основной материал                     | Листовая сталь  |
| Упаковка                              | 1 шт.   |
| Вес нетто                             | 95.5  |
| Gross weight                          | 96  |

© Rittal 2025 3

## Функции

| PCF per pack (cradle-to-gate) | 307,5 kg CO2 eq (Cat B)  |
|-------------------------------|--|
| Note on PCF category          | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД                     | 94032080   |
| EAN                           | 4028177813076  |
| E-Number Sweden               | E3465159   |
| ETIM 9                        | EC000261   |
| ETIM 8                        | EC000261   |
| ECLASS 8.0                    | 27180101   |

# Одобрения

| Одобрения   | Bureau Veritas               |
|-------------|------------------------------|
|             | DNV-GL                       |
|             | Lloyds Register of Shipping  |
|             | UL + C-UL (listed)           |
| Сертификаты | Степень защиты               |
| Объяснения  | Декларация производителя     |
|             | Декларация о соответствии    |
|             | Декларация о соответствии UK |
|             | PCF-declaration              |
|             |                              |

© Rittal 2025