



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 1182.095

## VX IT Open

Состояние: 07.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 1182.095 - VX IT Open

VX IT standard version, without front and rear door. Usable either as an open 482.6 mm (19") frame in a secure environment or as the basis for fast configurations in the Rittal RiPanel configuration system using existing accessories (such as doors and side panels) from the Rittal modular range.



## Функции

Арт. №	VX 1182.095
Исполнение	VX enclosure frame with roof plate without front and rear door с вентиляцией без боковых стенок
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: окрашенная
General colour	RAL 7035
Цвет	Enclosure frame and roof: RAL 7035 Внутренний монтаж: RAL 9005

## Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа Профильные шины, 482,6 мм (19") Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется. 12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются) 25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются) IPPC-паллета Потолочная панель секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной панели
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты	42 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади	87 мм / 193 мм
Instalation position in 19" area	спереди и сзади
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	720 мм
19" крепление	крепится на направляющей по глубине сверху и снизу
Исполнение	Стандарт
Roof design	секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной панели
Mounting angle design	19" профильные шины standard
Base design	открытый
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)	спереди и сзади
Нагрузочная способность	15 000 N

## Функции

---

Макс. нагрузка (статическая) на шкаф согл. UL 2416	12 000 N
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	67 kg
Gross weight	69 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	VX IT Open, 482.6 mm (19") mounting angles screw-fastened to depth stays at the top and bottom, WHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035

## Одобрения

---

Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии
------------	-------------------------------------------------------