



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 1182.095

VX IT Open

Состояние: 18.02.2026 (Источник: ittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 1182.095 - VX IT Open

VX IT standard version, without front and rear door. Usable either as an open 482.6 mm (19") frame in a secure environment or as the basis for fast configurations in the Rittal RiPanel configuration system using existing accessories (such as doors and side panels) from the Rittal modular range.



ФУНКЦИИ

Арт. №	VX 1182.095
Исполнение	VX enclosure frame with roof plate without front and rear door с вентиляцией без боковых стенок
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: окрашенная
General colour	RAL 7035
Цвет	Enclosure frame and roof: RAL 7035 Внутренний монтаж: RAL 9005

ФУНКЦИИ

Комплект поставки	Каркас шкафа Профильные шины, 482,6 мм (19") Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется. 12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются) 25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются) IPPC-паллета Потолочная панель секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной панели
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты	42 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади	87 мм / 193 мм
Instalation position in 19" area	спереди и сзади
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)	720 мм
19" крепление	крепится на направляющей по глубине сверху и снизу
Исполнение	Стандарт
Roof design	секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной панели
Mounting angle design	19" профильные шины standard
Base design	открытый
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)	спереди и сзади
Нагрузочная способность	15 000 N

ФУНКЦИИ

Макс. нагрузка (статическая) на шкаф согл. UL 2416 12 000 N

Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	67 kg
Gross weight	69 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Описание продукта	VX IT Open, 482.6 mm (19") mounting angles screw-fastened to depth stays at the top and bottom, WHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035

Одобрения

Объяснения Декларация производителя
Декларация о соответствии