## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# VX 1182.097 VX IT Open

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

### VX 1182.097 - VX IT Open

VX IT standard version, without front and rear door. Usable either as an open 482.6 mm (19") frame in a secure environment or as the basis for fast configurations in the Rittal RiPanel configuration system using existing accessories (such as doors and side panels) from the Rittal modular range.







#### Функции

Арт. №	VX 1182.097	
Исполнение	VX enclosure frame with roof plate	
	without front and rear door	
	с вентиляцией	
	без боковых стенок	
Поверхность	Каркас шкафа: грунтовка	
	Внутренний монтаж: окрашенная	
General colour	RAL 7035	
Цвет	Enclosure frame and roof: RAL 7035	
	Внутренний монтаж: RAL 9005	

© Rittal 2025

## Функции

Комплект поставки	Каркас шкафа
	Профильные шины, 482,6 мм (19")
	Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели
	выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной
	вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не
	требуется.
	12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
	25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием
	(прилагаются)
	IPPC-паллета
	Потолочная панель секционная съемная, с боковыми вводом
	кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки
	вентиляторной панели
Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 2.000 мм
	Глубина: 1.200 мм
Единиц высоты	42 U
Свободное монтажное	150 мм / 330 мм
пространство перед 19"	
плоскостью, спереди/сзади	
Расстояние между плоскостями	720 мм
(в состоянии поставки)	
19" крепление	крепится к каркасу на направляющей по глубине сверху и
	снизу, а также на несущей шине
Исполнение	Стандарт
Roof design	секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с
	двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной
	панели
Mounting angle design	19" профильные шины standard
Base design	открытый
Исполнение 19" плоскости	спереди и сзади
(плоскостей)	
Нагрузочная способность	15 000 N
Макс. нагрузка (статическая) на	12 000 N

© Rittal 2025 3

## Функции

Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	73
Gross weight	76
EAN	4028177973299
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

## Одобрения

Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии

© Rittal 2025