


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 1182.097

VX IT Open

Состояние: 28.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 1182.097 - VX IT Open

VX IT standard version, without front and rear door. Usable either as an open 482.6 mm (19") frame in a secure environment or as the basis for fast configurations in the Rittal RiPanel configuration system using existing accessories (such as doors and side panels) from the Rittal modular range.



Функции

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. № | VX 1182.097 |
| Исполнение | VX enclosure frame with roof plate without front and rear door с вентиляцией без боковых стенок |
| Поверхность | Каркас шкафа: грунтовка Внутренний монтаж: окрашенная |
| General colour | RAL 7035 |
| Цвет | Enclosure frame and roof: RAL 7035 Внутренний монтаж: RAL 9005 |

Функции

| | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комплект поставки | Каркас шкафа Профильные шины, 482,6 мм (19") Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется. 12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются) 25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются) IPPC-паллета Потолочная панель секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной панели |
| Размер | Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 1.200 мм |
| Единиц высоты | 42 U |
| Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади | 150 мм / 330 мм |
| Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки) | 720 мм |
| 19" крепление | крепится к каркасу на направляющей по глубине сверху и снизу, а также на несущей шине |
| Исполнение | Стандарт |
| Roof design | секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной панели |
| Mounting angle design | 19" профильные шины standard |
| Base design | открытый |
| Исполнение 19" плоскости (плоскостей) | спереди и сзади |
| Нагрузочная способность | 15 000 N |
| Макс. нагрузка (статическая) на шкаф согл. UL 2416 | 12 000 N |

Функции

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 73 kg |
| Gross weight | 76 kg |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Описание продукта | VX IT Open, 482.6 mm (19") mounting angles screw-fastened to depth stays at the top and bottom and to the support rail on the frame structure, WHD: 800x2000x1200 mm, RAL 7035 |

Одобрения

| | |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Объяснения | Декларация производителя Декларация о соответствии |
|------------|-------------------------------------------------------|