Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





АХ 1213.000 Базовый шкаф АХ, листовая сталь

Состояние: 19.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



АХ 1213.000 - Базовый шкаф АХ, листовая сталь

System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф АХ из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.







Функции

Арт. №	AX 1213.000
Преимущества	More interior installation options thanks to integral enclosure locators on a 25 mm system pitch pattern combined with the interior installation rail and our diverse range of system accessories Maintains the protection category (UL approval) by mounting the interior installation rail with no drilling required. Base configuration rail provides additional mounting level and increased load capacity Simple planning and configuration with the Rittal RiPanel configurator
 Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035

© Rittal 2025

Функции

Комплект поставки	Корпус и дверь(и): Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Перфорированная рейка двери Замок: двойная бородка 3 мм
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12
ІК-код	IK10
Размер	Ширина: 1.000 мм Высота: 1.200 мм Глубина: 300 мм
Толщина материала двери	2 мм
Толщина материала корпуса	1,5 мм
Толщина материала монтажной панели	2,5 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	945 мм х 1.175 мм
Кол-во дверей	2
Сменная навеска двери	да
Замок	Исполнение замка: 3-точечная запор Количество замков: 1 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Фланш-панель	Размер: 6 Кол-во: 2
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
_	71 5
Вес нетто	71.5

© Rittal 2025 3

Функции

PCF per pack (cradle-to-gate)	236,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177813205
E-Number Sweden	E3465163
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Степень защиты
Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK
	PCF-declaration

© Rittal 2025