Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AE 1260.500

Компактные распределительные шкафы AE

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AE 1260.500 - Компактные распределительные шкафы AE

Enclosure with door of sheet steel, spray-finished with mounting plate and gland plate in the base

Функции

Арт. №	AE 1260.500
Материал	Корпус: листовая сталь
	Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие,
	структурное
	Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый
	Фланш-панель(и) в основании корпуса
	Монтажная панель
	Замок: двойная бородка 3 мм
	3-точечная запор
Степень защиты NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
ІК-код	IK08
Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 1.200 мм
	Глубина: 300 мм
Толщина материала двери	2 мм
Толщина материала корпуса	1,5 мм
Толщина материала монтажной панели	3 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	540 мм х 1.155 мм

© Rittal 2025

Функции

Кол-во дверей	1
Сменная навеска двери	да
Замок	Исполнение замка: 3-точечная запор
	Количество замков: 1
	Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Фланш-панель	Размер: 5
	Кол-во: 1
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	49.4
Gross weight	51
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177252448
E-Number Sweden	E3404625
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3