Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1301.000 Электрошкафчики КХ

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




КХ 1301.000 - Электрошкафчики КХ Нержавеющая сталь

Компактный корпус КХ, электрошкафчик КХ из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса.







Функции

| Арт. № | KX 1301.000 |
|--------------------------------------|--|
| Описание продукта | Компактный корпус КХ, электрошкафчик КХ из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса. |
| Материал | Корпус: Нержавеющая сталь |
| | Дверь: Нержавеющая сталь, литое уплотнение из полиуретана |
| | по периметру |
| | Монтажная панель: листовая сталь |
| | Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) |
| Поверхность | Корпус и крышка: шлифовка, зерно 180 |
| | Монтажная панель: оцинкованная |
| Комплект поставки | Монтажная панель |
| | Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной |
| | бородкой 3 мм |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 66 |

© Rittal 2025

Функции

| Type 1 Type 3R |
|--------------------------------------|
| Tyne 3R |
| 1,700 011 |
| Type 3RX |
| Type 4 |
| Type 4X |
| Type 12 |
| Ширина: 200 мм |
| Высота: 300 мм |
| Глубина: 155 мм |
| 175 мм х 275 мм |
| 1,25 мм |
| 1,25 мм |
| Количество замков: 1 |
| Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) |
| 1 шт. |
| 3.88 |
| 3.889 |
| 84879059 |
| 4028177919037 |
| E3465169 |
| EC000261 |
| EC000261 |
| 27180101 |
| |

Одобрения

© Rittal 2025 3

Одобрения

| Одобрения | Bureau Veritas |
|------------|-----------------------------|
| | DNV-GL |
| | Lloyds Register of Shipping |
| | UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация о соответствии |

© Rittal 2025