#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





HD 1307.600

# Компактный распределительный шкаф HD, однодверный

Состояние: 04.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




# HD 1307.600 - Компактный распределительный шкаф HD, однодверный

Корпус соответствует требованиям пищевой промышленности. Наклон крыши вперед 30°. Благодаря синему цвету, уплотнитель отличается от пищевых продуктов.







#### Функции

Арт. №	HD 1307.600
Исполнение	Hygienic Design: корпус
Product modification	Компактный распределительный шкаф HD, однодверный, с июня 2020 г. оснащен новой монтажной панелью компактного распределительного шкафа АХ.
Материал	Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Монтажная панель: листовая сталь Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Монтажная панель: оцинкованная Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки	Корпус полностью закрытый Дверь со вставным уплотнением Навеска двери правая, меняется на левую Монтажная панель

© Rittal 2025

### Функции

Размер	Ширина: 510 мм
	Высота спереди: 550 мм
	Высота сзади: 669 мм
	Глубина: 210 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	450 мм х 475 мм
Угол открытия двери	125°
Количество замков	2
ІК-код	IK08
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Степень защиты ІР согл. МЭК 60	IP 66
529	IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3
	NEMA 3X
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
	NEMA 13
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 3
	Type 3X
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 13
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	19.7
Gross weight	20.3
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177567627
E-Number Sweden	E3465019
ETIM 9	EC000261

© Rittal 2025 3

# Функции

ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025