Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





HD 1308.600

Компактный распределительный шкаф HD, однодверный

Состояние: 09.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




HD 1308.600 - Компактный распределительный шкаф HD, однодверный

Корпус соответствует требованиям пищевой промышленности. Наклон крыши вперед 30°. Благодаря синему цвету, уплотнитель отличается от пищевых продуктов.







Функции

| Арт. № | HD 1308.600 |
|----------------------|---|
| Исполнение | Hygienic Design: корпус |
| Product modification | Компактный распределительный шкаф HD, однодверный, с июня 2020 г. оснащен новой монтажной панелью компактного распределительного шкафа АХ. |
| Материал | Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Монтажная панель: листовая сталь Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 |
| Поверхность | Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Монтажная панель: оцинкованная Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010) |
| Комплект поставки | Корпус полностью закрытый Дверь со вставным уплотнением Навеска двери правая, меняется на левую Монтажная панель |

© Rittal 2025

Функции

| Размер | Ширина: 390 мм |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Высота спереди: 650 мм |
| | Высота сзади: 769 мм |
| | Глубина: 210 мм |
| Размеры монтажной панели (Ш x B) | 330 мм х 575 мм |
| Угол открытия двери | 125° |
| Количество замков | 2 |
| ІК-код | IK08 |
| Основной материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 | IP 66 |
| 529 | IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 |
| | NEMA 3 |
| | NEMA 3X |
| | NEMA 4 |
| | NEMA 4X |
| | NEMA 12 |
| | NEMA 13 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 |
| | Type 3 |
| | Type 3X |
| | Type 4 |
| | Type 4X |
| | Type 12 |
| | Type 13 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 17.575 |
| Gross weight | 18.5 |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| EAN | 4028177567634 |
| E-Number Sweden | E3465018 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| | |

© Rittal 2025 3

Функции

| ETIM 8 | EC000261 |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Одобрения

| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
|------------|------------------------------|
| Объяснения | Декларация о соответствии |
| | Декларация о соответствии UK |

© Rittal 2025