


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1318.600

**Компактный распределительный
шкаф HD, двустворчатый**

Состояние: 14.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

HD 1318.600 - Компактный распределительный шкаф HD, двудверный

Корпус соответствует требованиям пищевой промышленности. Наклон крыши вперед 30°. Благодаря синему цвету, уплотнитель отличается от пищевых продуктов.



ФУНКЦИИ

Арт. №	HD 1318.600
Исполнение	Hygienic Design: корпус
Материал	Корпус и двери: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Монтажная панель: листовая сталь Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Монтажная панель: оцинкованная Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки	Корпус полностью закрытый Дверь со вставным уплотнением Монтажная панель
Размер	Ширина: 1.010 мм Высота спереди: 1.050 мм Высота сзади: 1.280 мм Глубина: 400 мм

ФУНКЦИИ

Размеры монтажной панели (Ш x В)	945 мм x 975 мм
Угол открытия двери	125°
IK-код	IK08
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	80
Gross weight	82
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177918535
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK