


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1350.000

# Базовый шкаф AX, листовая сталь

Состояние: 07.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1350.000 - Базовый шкаф AX, листовая сталь

System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.



## Функции

|              |   |
|--------------|---|
| Арт. №       | AX 1350.000   |
| Преимущества | <p>More interior installation options thanks to integral enclosure locators on a 25 mm system pitch pattern combined with the interior installation rail and our diverse range of system accessories</p> <p>Maintains the protection category (UL approval) by mounting the interior installation rail with no drilling required.</p> <p>Base configuration rail provides additional mounting level and increased load capacity</p> <p>Simple planning and configuration with the Rittal RiPanel configurator</p> |
| Материал     | <p>Корпус: листовая сталь</p> <p>Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру</p>  |
| Поверхность  | <p>Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное</p> <p>Монтажная панель: оцинкованная</p>   |
| Цвет         | RAL 7035  |

# Функции

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Комплект поставки                  | Корпус и дверь(и):<br>Фланш-панель(и) в основании корпуса<br>Монтажная панель<br>Перфорированная рейка двери<br>Замок: двойная бородка 3 мм |
| Степень защиты NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 12  |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529  | IP 66   |
| Type rating согл. UL 50E           | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 12  |
| ИК-код                             | IK10  |
| Размер                             | Ширина: 500 мм<br>Высота: 500 мм<br>Глубина: 300 мм   |
| Толщина материала двери            | 1,5 мм  |
| Толщина материала корпуса          | 1,5 мм  |
| Толщина материала монтажной панели | 2,5 мм  |
| Размеры монтажной панели (Ш x В)   | 450 мм x 475 мм   |
| Кол-во дверей                      | 1   |
| Сменная навеска двери              | да  |
| Количество замков                  | 2   |
| Замок                              | Исполнение замка: Замки<br>Количество замков: 2<br>Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм   |
| Фланш-панель                       | Размер: 6<br>Кол-во: 1  |

## Функции

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Основной материал             | Листовая сталь  |
| Упаковка                      | 1 шт.   |
| Вес нетто                     | 18,525 kg   |
| Gross weight                  | 19 kg   |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 74,4 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Note on PCF category          | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared                    |
| Код ТНВЭД                     | 94032080  |
| ETIM 9                        | EC000261  |
| ETIM 8                        | EC000261  |
| ECLASS 8.0                    | 27180101  |
| Описание продукта             | АХ компактный распределительный шкаф, ШВГ: 500x500x300 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный, два поворотных замка |

## Одобрения

|            |  |
|------------|--|
| Одобрения  | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)                            |
| Объяснения | Декларация производителя<br>Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK<br>PCF-declaration |