

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1350.500

Компактные распределительные шкафы AE

Состояние: 05.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1350.500 - Компактные распределительные шкафы AE

Enclosure with door of sheet steel, spray-finished with mounting plate and gland plate in the base

Функции

| | |
|------------------------------------|---|
| Арт. № | AE 1350.500 |
| Материал | Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру |
| Поверхность | Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый Фланш-панель(и) в основании корпуса Монтажная панель Замок: двойная бородка 3 мм |
| Степень защиты NEMA | NEMA 4 |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 66 |
| ИК-код | IK08 |
| Размер | Ширина: 500 мм Высота: 500 мм Глубина: 300 мм |
| Толщина материала двери | 1,75 мм |
| Толщина материала корпуса | 1,5 мм |
| Толщина материала монтажной панели | 2,5 мм |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 449 мм x 470 мм |

Функции

| | |
|-----------------------|---|
| Кол-во дверей | 1 |
| Сменная навеска двери | да |
| Количество замков | 2 |
| Замок | Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм |
| Фланш-панель | Размер: 4 Кол-во: 1 |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 18.025 |
| Gross weight | 19.08 |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| EAN | 4028177252486 |
| E-Number Sweden | E3404629 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |