

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KS 1400.500**

# Пластиковые распределительные шкафы KS

Состояние: 30.03.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KS 1400.500 - Пластиковые распределительные шкафы KS

Настенный корпус с дверью из усиленного стекловолокном ненасыщенного полиэстера с монтажной панелью. На выбор с или без обзорной двери. Степень защиты IP 56 или IP 66. Перестановка монтажной панели по глубине благодаря нескольким монтажным уровням в корпусе. Гибкий монтаж на дверь благодаря запрессованным гайкам в двери. Высокая жесткость благодаря усиленному стекловолокном пластику.

## Функции

|                   |  |
|-------------------|--|
| Арт. №            | KS 1400.500  |
| Исполнение        | без обзорного окна   |
| Материал          | Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK<br>Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру<br>Монтажная панель: листовая сталь<br>Обзорное окно: акриловое стекло, 3,0 мм с резиновым уплотнением   |
| Поверхность       | Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик<br>Монтажная панель: оцинкованная  |
| Цвет              | Эквивалент RAL 7035  |
| Комплект поставки | Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм<br>Монтажная панель<br>Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька<br>По бокам инткгрированный С-образный профиль для плавной регулировки глубины монтажной панели   |
| Указание          | Под воздействием длительного УФ-излучения (солнечный свет) в сочетании с ветром и дождем поверхность может изменить свой внешний вид. Это не ухудшает защиту установленных электрических компонентов. Если шкафы невозможно защитить от попадания лучей, например, навесом от солнца, мы рекомендуем покрыть их полиуретановой краской. Допустима температура окружающей среды -30 °С... +75 °С. |

## Функции

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Степень защиты NEMA                | NEMA 12  |
| Степень защиты IP согл. EN 60529   | IP 56  |
| ИК-код                             | IK08   |
| Размер                             | Ширина: 1.000 мм<br>Высота: 1.000 мм<br>Глубина: 300 мм  |
| Толщина материала монтажной панели | 3 мм   |
| Размеры монтажной панели (Ш x В)   | 917 мм x 950 мм  |
| Кол-во дверей                      | 2  |
| Замок                              | Исполнение замка: 3-точечная запор<br>Количество замков: 1<br>Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм   |
| Основной материал                  | Пластик  |
| Упаковка                           | 1 шт.  |
| Вес нетто                          | 49 kg  |
| Gross weight                       | 49,5 kg  |
| Код ТНВЭД                          | 94037000   |
| ECLASS 8.0                         | 27180101   |
| Описание продукта                  | KS пластиковый распределительный шкаф, ШВГ: 1000x1000x300 мм, усиленный стекловолокном ненасыщенный полиэстер GFK, с монтажной панелью, с дверью |

## Одобрения

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Одобрения | Bureau Veritas<br>TÜV |
|-----------|-----------------------|

# Одобрения

---

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK