


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1432.000

Пластиковые распределительные шкафы AX

Состояние: 20.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1432.000 - Пластиковые распределительные шкафы AX без обзорного окна

Пластиковые корпуса AX оптимально подходят для наружной установки. Многочисленные точки крепления в корпусе обеспечивают индивидуальный внутренний монтаж, например, с помощью шасси и шин.



Функции

| | |
|-------------------|---|
| Арт. № | AX 1432.000 |
| Исполнение | без обзорного окна |
| Материал | Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Негорючесть согласно UL 94-V0 Без галогенов |
| Поверхность | Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик Монтажная панель: оцинкованная |
| Цвет | Эквивалент RAL 7035 |
| Комплект поставки | Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм Навеска двери правая, меняется на левую Монтажная панель Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька |

Функции

| | |
|------------------------------------|---|
| Указание | If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on request. |
| Степень защиты NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 66 |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| Класс защиты | II (при 1000 В AC) |
| IK-код | IK09 |
| Размер | Ширина: 250 мм Высота: 350 мм Глубина: 150 мм |
| Толщина материала монтажной панели | 2,5 мм |
| Размеры монтажной панели (Ш x В) | 155 мм x 275 мм |
| Угол открытия двери | 130° |
| Количество замков | 1 |
| Основной материал | Пластик |
| Стандарты | Meets the F1 outdoor rating to UL 746C |

Функции

| | |
|---------------------|---|
| Указание по монтажу | Для крепления компонентов в корпусе необходимы винты для внутреннего монтажа С помощью универсального уголка можно крепить компоненты с шагом 25 мм, например, системные шасси |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 4.54 |
| Gross weight | 4.74 |
| Код ТНВЭД | 94037000 |
| EAN | 4028177006348 |
| E-Number Sweden | E3465346 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Одобрения

| | |
|-------------|--|
| Одобрения | DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Сертификаты | pressure load Negative Certificate Поверхность Степень защиты |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |