

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1434.000

Пластиковые распределительные шкафы AX

Состояние: 29.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1434.000 - Пластиковые распределительные шкафы AX без обзорного окна

Пластиковые корпуса AX оптимально подходят для наружной установки. Многочисленные точки крепления в корпусе обеспечивают индивидуальный внутренний монтаж, например, с помощью шасси и шин.



Функции

Арт. №	AX 1434.000
Исполнение	без обзорного окна
Материал	Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь Негорючесть согласно UL 94-V0 Без галогенов
Поверхность	Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм Навеска двери правая, меняется на левую Монтажная панель Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька

Функции

Указание	If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on request.
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Класс защиты	II (при 1000 В AC)
IK-код	IK09
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 400 мм Глубина: 200 мм
Толщина материала монтажной панели	2,5 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	205 мм x 325 мм
Угол открытия двери	130°
Количество замков	2
Основной материал	Пластик
Стандарты	Meets the F1 outdoor rating to UL 746C

Функции

Указание по монтажу	Для крепления компонентов в корпусе необходимы винты для внутреннего монтажа С помощью универсального уголка можно крепить компоненты с шагом 25 мм, например, системные шасси
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	6,36 kg
Gross weight	6,96 kg
Код ТНВЭД	94037000
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	АХ пластиковый распределительный шкаф, ШВГ: 300x400x200 мм

Одобрения

Одобрения	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Pressure load Negative Certificate Поверхность Степень защиты
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK