Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





АХ 1444.000 Пластиковые распределительные шкафы АХ

Состояние: 18.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




АХ 1444.000 - Пластиковые распределительные шкафы АХ без обзорного окна

Пластиковые корпуса АХ оптимально подходят для наружной установки. Многочисленные точки крепления в корпусе обеспечивают индивидуальный внутренний монтаж, например, с помощью шасси и шин.







Функции

Арт. №	AX 1444.000
Исполнение	без обзорного окна
Материал	Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFI
	Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру
	Монтажная панель: листовая сталь
	Негорючесть согласно UL 94-V0
	Без галогенов
Поверхность	Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик
	Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок
	под ключ с двойной бородкой 3 мм
	Навеска двери правая, меняется на левую
	Монтажная панель
	Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в
	виде встроенного защитного козырька

© Rittal 2025 2

Функции

Указание	If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid
	any visual impairments to the surface. Prices and delivery times or request.
Степень защиты NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 3RX
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60	IP 66
529 	
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
Класс защиты	II (при 1000 B AC)
ІК-код	IK09
Размер	Ширина: 400 мм
	Высота: 400 мм
	Глубина: 200 мм
Толщина материала монтажной панели	2,5 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	305 мм х 325 мм
Угол открытия двери	130°
Количество замков	2
Основной материал	Пластик
Стандарты	Meets the F1 outdoor rating to UL 746C

© Rittal 2025 3

Функции

Указание по монтажу	Для крепления компонентов в корпусе необходимы винты для
,	внутреннего монтажа С помощью универсального уголка можно крепить
	Упаковка
Вес нетто	7
Gross weight	8.5
Код ТНВЭД	94037000
EAN	4028177006478
E-Number Sweden	E3465348
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

ОдобренияDNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)Сертификатыpressure load Negative Certificate Поверхность Степень защитыОбъясненияДекларация о соответствии Декларация о соответствии UK		
UL + C-UL (listed)Сертификатыpressure load Negative Certificate Поверхность Степень защитыОбъясненияДекларация о соответствии	Одобрения	
Сертификаты pressure load Negative Certificate Поверхность Степень защиты Объяснения Декларация о соответствии		Lloyds Register of Shipping
Negative Certificate Поверхность Степень защиты Объяснения Декларация о соответствии		UL + C-UL (listed)
Поверхность Степень защиты Объяснения Декларация о соответствии	Сертификаты	pressure load
Степень защиты Объяснения Декларация о соответствии		Negative Certificate
Объяснения Декларация о соответствии		Поверхность
The shall are a second		Степень защиты
Декларация о соответствии UK	Объяснения	Декларация о соответствии
		Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025