Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 1453.000

Пластиковые распределительные шкафы АХ

Состояние: 19.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



АХ 1453.000 - Пластиковые распределительные шкафы АХ без обзорного окна

Пластиковые корпуса АХ оптимально подходят для наружной установки. Многочисленные точки крепления в корпусе обеспечивают индивидуальный внутренний монтаж, например, с помощью шасси и шин.







Функции

Арт. №	AX 1453.000
Исполнение	без обзорного окна
Материал	Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFI
	Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру
	Монтажная панель: листовая сталь
	Негорючесть согласно UL 94-V0
	Без галогенов
Поверхность	Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик
	Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок
	под ключ с двойной бородкой 3 мм
	Навеска двери правая, меняется на левую
	Монтажная панель
	Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в
	виде встроенного защитного козырька

© Rittal 2025 2

Функции

Указание	If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid
	any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on
	request.
Степень защиты NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 3RX
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
Класс защиты	II (при 1000 B AC)
ІК-код	IK09
Размер	Ширина: 500 мм
	Высота: 500 мм
	Глубина: 300 мм
Толщина материала монтажной панели	3 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	405 мм х 425 мм
Угол открытия двери	130°
Количество замков	2
Основной материал	Пластик
 Стандарты	Meets the F1 outdoor rating to UL 746C

© Rittal 2025 3

Функции

Указание по монтажу	Для крепления компонентов в корпусе необходимы винты для
	внутреннего монтажа С помощью универсального уголка можно крепить
	компоненты с шагом 25 мм, например, системные шасси
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	13.8
Gross weight	14.48
Код ТНВЭД	94037000
EAN	4028177006706
E-Number Sweden	E3465350
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Negative Certificate
	Поверхность
	Степень защиты
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025