### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AX 1454.000

## Пластиковые распределительные шкафы АХ

Состояние: 27.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## АХ 1454.000 - Пластиковые распределительные шкафы АХ с обзорным окном

Пластиковые корпуса АХ с обзорным окном оптимально подходят для наружной установки. Многочисленные точки крепления в корпусе обеспечивают индивидуальный внутренний монтаж, например, с помощью шасси и шин.







#### Функции

Арт. №	AX 1454.000
Исполнение	с обзорным окном
Материал	Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK
	Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру
	Монтажная панель: листовая сталь
	Обзорное окно: поликарбонат
	Негорючесть согласно UL 94-V0
	Без галогенов
Поверхность	Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик
	Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с обзорной дверью на шарнирах, полностью закрытый
	замок под ключ с двойной бородкой 3 мм
	Навеска двери правая, меняется на левую
	Монтажная панель
	Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в
	виде встроенного защитного козырька

© Rittal 2025 2

## Функции

Указание	If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times or request.
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 56
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Класс защиты	II (при 1000 В АС)
ІК-код	IK09
Размер	Ширина: 500 мм Высота: 500 мм Глубина: 300 мм
Толщина материала монтажной панели	3 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	405 мм х 425 мм
Угол открытия двери	130°
Количество замков	2
With viewing window	да
<u> </u>	
Основной материал	Пластик

© Rittal 2025 3

## Функции

Указание по монтажу	Для крепления компонентов в корпусе необходимы винты для внутреннего монтажа
	С помощью универсального уголка можно крепить компоненты с шагом 25 мм, например, системные шасси
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	13.9
Gross weight	15.08
Код ТНВЭД	94037000
EAN	4028177006768
E-Number Sweden	E3465354
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Одобрения

Одобрения	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Negative Certificate
	Поверхность
	Степень защиты
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025