


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 1467.000**

# Пластиковые распределительные шкафы AX

Состояние: 02.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1467.000 - Пластиковые распределительные шкафы AX с обзорным окном

Пластиковые корпуса AX с обзорным окном оптимально подходят для наружной установки. Многочисленные точки крепления в корпусе обеспечивают индивидуальный внутренний монтаж, например, с помощью шасси и шин.



## Функции

|                   |  |
|-------------------|--|
| Арт. №            | AX 1467.000  |
| Исполнение        | с обзорным окном   |
| Материал          | Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK<br>Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру<br>Монтажная панель: листовая сталь<br>Обзорное окно: поликарбонат<br>Негорючесть согласно UL 94-V0<br>Без галогенов                                 |
| Поверхность       | Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик<br>Монтажная панель: оцинкованная  |
| Цвет              | Эквивалент RAL 7035  |
| Комплект поставки | Корпус с обзорной дверью на шарнирах, полностью закрытый,<br>замок под ключ с двойной бородкой 3 мм<br>Навеска двери правая, меняется на левую<br>Монтажная панель<br>Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в<br>виде встроенного защитного козырька |

## Функции

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Указание                           | If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on request. |
| Степень защиты NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12   |
| Степень защиты IP согл. EN 60529   | IP 56   |
| Type rating согл. UL 50E           | Type 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12   |
| Класс защиты                       | II (при 1000 В AC)  |
| IK-код                             | IK09  |
| Размер                             | Ширина: 600 мм<br>Высота: 600 мм<br>Глубина: 200 мм   |
| Толщина материала монтажной панели | 3 мм  |
| Размеры монтажной панели (Ш x В)   | 505 мм x 525 мм   |
| Угол открытия двери                | 130°  |
| Количество замков                  | 2   |
| With viewing window                | да  |
| Основной материал                  | Пластик   |
| Стандарты                          | Meets the F1 outdoor rating to UL 746C  |

## Функции

|                     |   |
|---------------------|---|
| Указание по монтажу | Для крепления компонентов в корпусе необходимы винты для внутреннего монтажа<br>С помощью универсального уголка можно крепить компоненты с шагом 25 мм, например, системные шасси |
| Упаковка            | 1 шт.   |
| Вес нетто           | 16,8 kg   |
| Gross weight        | 17,06 kg  |
| Код ТНВЭД           | 94037000  |
| ETIM 9              | EC000261  |
| ETIM 8              | EC000261  |
| ECLASS 8.0          | 27180101  |
| Описание продукта   | Пластиковый распределительный шкаф АХ с обзорным окном, ШВГ: 600x600x200 мм   |

## Одобрения

|             |   |
|-------------|---|
| Одобрения   | DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)              |
| Сертификаты | Negative Certificate<br>Поверхность<br>Степень защиты     |
| Объяснения  | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |