


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KS 1467.500**

# Пластиковые распределительные шкафы KS

Состояние: 05.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KS 1467.500 - Пластиковые распределительные шкафы KS

Настенный корпус с дверью из усиленного стекловолокном ненасыщенного полиэстера с монтажной панелью. На выбор с или без обзорной двери. Степень защиты IP 56 или IP 66. Перестановка монтажной панели по глубине благодаря нескольким монтажным уровням в корпусе. Гибкий монтаж на дверь благодаря запрессованным гайкам в двери. Высокая жесткость благодаря усиленному стекловолокном пластику.



## Функции

|                   |   |
|-------------------|---|
| Арт. №            | KS 1467.500   |
| Исполнение        | с обзорным окном  |
| Материал          | Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK<br>Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру<br>Монтажная панель: листовая сталь<br>Обзорное окно: акриловое стекло, 3,0 мм с резиновым уплотнением  |
| Поверхность       | Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик<br>Монтажная панель: оцинкованная   |
| Цвет              | Эквивалент RAL 7035   |
| Комплект поставки | Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм<br>Монтажная панель<br>Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька<br>По бокам интегрированный С-образный профиль для плавной регулировки глубины монтажной панели<br>Обзорное окно в двери |

## Функции

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Указание                           | Под воздействием длительного УФ-излучения (солнечный свет) в сочетании с ветром и дождем поверхность может изменить свой внешний вид. Это не ухудшает защиту установленных электрических компонентов. Если шкафы невозможно защитить от попадания лучей, например, навесом от солнца, мы рекомендуем покрыть их полиуретановой краской. Допустима температура окружающей среды -30 °С... +75 °С. |
| Степень защиты NEMA                | NEMA 12  |
| Степень защиты IP согл. EN 60529   | IP 56  |
| ИК-код                             | IK08   |
| Размер                             | Ширина: 600 мм<br>Высота: 600 мм<br>Глубина: 200 мм  |
| Толщина материала монтажной панели | 2,5 мм   |
| Размеры монтажной панели (Ш x В)   | 545 мм x 550 мм  |
| Кол-во дверей                      | 1  |
| Сменная навеска двери              | да   |
| Количество замков                  | 2  |
| Замок                              | Исполнение замка: Замки<br>Количество замков: 2<br>Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм  |
| With viewing window                | да   |
| Основной материал                  | Пластик  |
| Упаковка                           | 1 шт.  |
| Вес нетто                          | 14,768 kg  |
| Gross weight                       | 15,545 kg  |
| Код THBЭД                          | 94037000   |
| ECLASS 8.0                         | 27180101   |

## Функции

---

Описание продукта

KS пластиковый распределительный шкаф, ШВГ: 600x600x200 мм, усиленный стекловолокном ненасыщенный полиэстер GFK, с монтажной панелью, с дверью, обзорное окно

## Одобрения

---

Одобрения

Bureau Veritas  
TÜV

Объяснения

Декларация о соответствии  
Декларация о соответствии UK