Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 1485.768 Внутренняя дверь

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




SZ 1485.768 - Внутренняя дверь для пластиковых распределительных шкафов АХ

Для надежной защиты от несанкционированного доступа. Разделение зоны управления и технической зоны.







Функции

Арт. №	SZ 1485.768
Материал	Дверь и рама двери: листовая сталь
Поверхность	Дверь: порошковое покрытие, структурное
	Трубчатая рама двери: оцинкованная
Цвет	Дверь: RAL 7035
Комплект поставки	Дверь
	Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной
	бородкой 3 мм
	Вкл. крепежные винты
Возможности монтажа	В АХ из пластика на точках крепления боковых стенок
Указание	Серийный замок замок под ключ с двойной бородкой
	заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А
Подходит для типа корпуса	AX пластик
Подходит для ширины	600 мм
Подходит для высоты	800 мм
Толщина материала двери	1 мм

© Rittal 2025

Функции

Угол открытия двери	105°
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	5.32
Gross weight	5.62
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177965850
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3