

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1504.000

Клеммные коробки КХ, листовая сталь, без фланш-панели

Состояние: 28.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



КХ 1504.000 - Клеммные коробки КХ, листовая сталь, без фланш-панели

Компактный корпус КХ, клеммная коробка КХ, без фланш-панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты.



Функции

Арт. №	КХ 1504.000
Описание продукта	Компактный корпус КХ, клеммная коробка КХ, без фланш-панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты.
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Мини-поворотный замок
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12

Функции

Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 200 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.4
Gross weight	3.46
PCF per pack (cradle-to-gate)	16,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	84879059
EAN	4028177816183
E-Number Sweden	E3465184
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения

Одобрения

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Сертификаты

Степень защиты

Объяснения

Декларация производителя
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
PCF-declaration