

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1504.510**

**Клеммные коробки KL**

Состояние: 07.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1504.510 - Клеммные коробки KL без фланш-панели

Крашенный корпус с крышкой из листовой стали, без фланш-панели. Степень защиты IP 66.

## Функции

Арт. №	KL 1504.510
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 200 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3,311 kg
Gross weight	3,6 kg
Код ТНВЭД	85389099

## Функции

---

ECLASS 8.0

27180101

---

Описание продукта

KL клеммная коробка, ШВГ: 400x200x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, без фланш-панели

## Одобрения

---

Одобрения

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Объяснения

Декларация производителя  
Декларация о соответствии UK