



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1505.510

Клеммные коробки KL

Состояние: 27.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1505.510 - Клеммные коробки KL без фланш-панели

Крашенный корпус с крышкой из листовой стали, без фланш-панели. Степень защиты IP 66.



Функции

| | |
|-----------------------------------|--|
| Арт. № | KL 1505.510 |
| Материал | Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру |
| Поверхность | Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Корпус с крышкой Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками |
| Protection category NEMA | NEMA 4 |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 66 |
| IK-код | IK08 |
| Размер | Ширина: 500 мм Высота: 200 мм Глубина: 120 мм |
| Толщина материала крышки | 1,25 мм |
| Толщина материала корпуса | 1,25 мм |

Функции

| | |
|-------------------|---|
| Основной материал | Листовая сталь |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 3,921 kg |
| Gross weight | 4,14 kg |
| Код ТНВЭД | 73269098 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Описание продукта | KL клеммная коробка, ШВГ: 500x200x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, без фланш-панели |

Одобрения

| | |
|------------|--|
| Одобрения | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация производителя Декларация о соответствии UK |