


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1506.000

# Клеммные коробки КХ, листовая сталь, без фланш-панели

Состояние: 21.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# КХ 1506.000 - Клеммные коробки КХ, листовая сталь, без фланш-панели

Компактный корпус КХ, клеммная коробка КХ, без фланш-панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты.



## Функции

Арт. №	КХ 1506.000
Описание продукта	Компактный корпус КХ, клеммная коробка КХ, без фланш-панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты.
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Мини-поворотный замок
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12

## Функции

Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 200 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4,171 kg
Gross weight	4,92 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	35,54 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	КХ клеммная коробка, ШВГ: 600x200x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, без фланш-панели

## Одобрения

# Одобрения

---

Одобрения

Bureau Veritas  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Сертификаты

Степень защиты

---

Объяснения

Декларация производителя  
Декларация о соответствии  
Декларация о соответствии UK  
PCF-declaration