Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





KL 1507.510 Клеммные коробки KL

Состояние: 10.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



KL 1507.510 - Клеммные коробки KL без фланшпанели

Крашенный корпус с крышкой из листовой стали, без фланш-панели. Степень защиты IP 66.

Функции

Арт. №	KL 1507.510
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
ІК-код	IK08
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 300 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,38 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3.745
Gross weight	3.97
Код ТНВЭД	73269098

© Rittal 2025

Функции

EAN	4028177251199
E-Number Sweden	E3404669
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3