


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KX 1508.000**

**Клеммные коробки KX, листовая  
сталь, без фланш-панели**

Состояние: 05.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# KX 1508.000 - Клеммные коробки KX, листовая сталь, без фланш-панели

Компактный корпус KX, клеммная коробка KX, без фланш-панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	KX 1508.000
Описание продукта	Компактный корпус KX, клеммная коробка KX, без фланш-панели обеспечивает гибкий внутренний монтаж при высокой степени защиты.
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Мини-поворотный замок
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12

# ФУНКЦИИ

Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 400 мм Высота: 300 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4.696
Gross weight	4.701
PCF per pack (cradle-to-gate)	21,4 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	84879059
EAN	4028177816220
E-Number Sweden	E3465188
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Одобрения

# Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Степень защиты
Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK PCF-declaration