


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1512.510

Клеммные коробки KL

Состояние: 14.03.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1512.510 - Клеммные коробки KL без фланш-панели

Крашенный корпус с крышкой из листовой стали, без фланш-панели. Степень защиты IP 66.



Функции

Арт. №	KL 1512.510
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 400 мм Глубина: 120 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,38 мм

Функции

Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	7,931 kg
Gross weight	8,6 kg
Код ТНВЭД	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	KL клеммная коробка, ШВГ: 600x400x120 мм, листовая сталь, без монтажной панели, с крышкой, без фланш-панели

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии UK