


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1515.510

Клеммные коробки KL

Состояние: 03.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

KL 1515.510 - Клеммные коробки KL без фланш-панели

Крашенный корпус с крышкой из листовой стали, без фланш-панели. Степень защиты IP 66.

ФУНКЦИИ

Арт. №	KL 1515.510
Материал	Корпус: листовая сталь Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой Быстроизворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 300 мм Высота: 150 мм Глубина: 80 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.736
Gross weight	1.936
Код ТНВЭД	73269098

ФУНКЦИИ

EAN 4028177251274

E-Number Sweden E3404677

ECLASS 8.0 27180101

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	---

Объяснения	Декларация производителя Декларация о соответствии UK
------------	--