Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





KL 1517.510 Клеммные коробки KL

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



KL 1517.510 - Клеммные коробки KL без фланшпанели

Крашенный корпус с крышкой из листовой стали, без фланш-панели. Степень защиты IP 66.



Функции

Арт. №	KL 1517.510
Материал	Корпус: листовая сталь
	Крышка: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с крышкой
	Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Protection category NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
ІК-код	IK08
Размер	Ширина: 300 мм
	Высота: 200 мм
	Глубина: 80 мм
Толщина материала крышки	1,25 мм
Толщина материала корпуса	1,25 мм

© Rittal 2025

Функции

Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.2
Gross weight	2.4
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177251298
E-Number Sweden	E3404679
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация производителя
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3